


Cabina elettrica bassa tipo box B88/v

Pianta cabina
con apparecchiature




- 1 - Fori con diaframma a rottura prestabilita per passaggio cavi MT/BT;
- 2 - Appoggio intermedio per piastra di base;
- 3 - Aperture sulla piastra di base per il passaggio dei cavi;
- 3a - Lastre di copertura da disporre a seconda del tipo di quadro;
- 4 - Vasca di fondazione prefabbricata;


(A) - Porta in resina sintetica
Unificazione ENEL DS 919, mm 1200 x 2150;
(B) - Finestre in resina sintetica
Unificazione ENEL DS 927, mm 1200 x 500.

MT - Scomparti MT isolati in aria
I (linea), TM (protez. trasf.);
oppure Quadro MT isolato in SF6;
BT - Quadro BT, max otto linee;
TR - trasformatore trifase MT/BT,
potenza max 630 kVA
(con attacchi a spina);


Sezione A-A



Sezione B-B



Cabina elettrica per utenza



P - 2500 / 3000 / 3300 / 4000

L1 - variabile

L2 - 1000 / 1200

L3 - variabile

Porte e finestre possono essere posizionate dove richiesto

- 1 - Locale ENEL;
- 2 - Locale Misura;
- 3 - Locale Utenza;
- 4 - Cavedio distribuzione e scorta cavi MT/BT;
- 5 - Asole sulla pavimentazione per passaggio cavi;
- 6 - Fondazione gettata in opera;

(A) - Porta in resina sintetica
Unificazione ENEL DS 919,
mm 1200 x 2150;

(B) - Porta in resina sintetica
mm 600 x 2150;

(C) - Finestra di aereazione in resina sintetica
Unificazione ENEL DS 927,
mm 1200 x 500;

